


Steilgewindespindeln



Bestellschlüssel

PTGSG-08x10-R-1000-ES



Material:
Edelstahl (1.4021)
Länge
Drehrichtung
Steigung
Durchmesser
Bezeichnung



Geradheit 0,3 mm / 300 mm

Steilgewindespindeln - Abmessungen [mm]

Bestellnummer	Gewinde	Ø	Steigung	max. Länge
PTGSG-05x5-R- <input type="text"/> **-ES	SG05x5	5,4	5	1.000
PTGSG-06,35x12,7-R- <input type="text"/> **-ES	SG06,35x12,7	6,4	12,7	1.000
PTGSG-08x10-R*- <input type="text"/> **-ES	SG08x10	8,2	10	2.000
PTGSG-08x15-R*- <input type="text"/> **-ES	SG08x15	8,0	15	2.000
PTGSG-10x12-R*- <input type="text"/> **-ES	SG10x12	10,0	12	2.000
PTGSG-10x50-R*- <input type="text"/> **-ES	SG10x50	10,0	50	2.000
PTGSG-12x25-R*- <input type="text"/> **-ES	SG12x25	11,9	25	2.000
PTGSG-18x24-R*- <input type="text"/> **-ES	SG18x24	18,7	24	2.000
PTGSG-18x100-R*- <input type="text"/> **-ES	SG18x100	18,8	100	2.000

* alternativ mit Linksgewinde „-L“, ** Länge in mm



Alle drylin®-Gewindespindeln können individuell bearbeitet werden. Bitte senden Sie uns Ihre Zeichnung zu. Wir unterbreiten Ihnen kurzfristig ein Angebot.

Ebenso bieten wir Ihnen gerne metrische Spindeln, Sonderwerkstoffe oder präzisere Varianten an.



Lieferzeit ab Lager



Preise Online-Preisliste

www.igus.de/drylin-gewindetriebe