



UNITÀ RASCHIATORE POLY STRIP, CIRCOLARE, PER PUNZONE DA TRANCIATURA ISO 8020



2667.□□1□.



2667.xx1x. Unità raschiatore POLY STRIP, circolare, per punzone da tranciatura ISO 8020

d _s / (Lettera indicativa)	P	a	b	e ₂	r ₁	r ₂	l ₁ / (Lettera indicativa)	80 (A)	90 (B)	100 (C)	37 (A)	40 (B)
10 / (F)	4 - 9,9	44.5	43.7	26.925	9.5	12	l ₂	55.5	65.5	75.5	6.5	9.5
13 / (G)	5 - 12,9	50.8	50	29.97	12.7	15.2	S _(max)	●	●	●	●	●
16 / (H)	8 - 15,9	54	53.2	31.75	14.3	16.8		●	●	●	●	●
20 / (J)	12 - 19,9	60.3	59.5	33.53	17.5	20		●	●	●	●	●
25 / (K)	16,5 - 24,9	69.9	69.1	40.64	22.2	24.7		●	●	●	●	●
32 / (L)	20 - 31,9	69.9	69.1	40.64	22.2	24.7		●	●	●	●	●

d _s / (Lettera indicativa)	Lunghezza del punzone l	80	80	90	90	100	100
10 / (F)	Bussola raschiatore l ₁	37	40	37	40	37	40
13 / (G)	Forza di raschiatura mass. [N]	1022	884	1280	810	786	1098
16 / (H)		1022	884	1280	810	786	1098
20 / (J)		2856	1668	3128	1282	1920	2688
25 / (K)		5049	2714	5124	2180	3120	4368
32 / (L)		5049	2714	5124	2180	3120	4368

Descrizione:

L'unità raschiatore è adatta per l'impiego con parti del rivestimento esterno.

Utilizzo con piastra di alloggiamento triangolare, per punzone da tranciatura ISO 8020 2664.02./2664.04.

Materiale:


Bussola raschiatore: CuZn25Al5 (n. 2.0598)
Piastra raschiatore: 40CrMnMoS8-6 (n. 1.2312)
Piastra di pressione: 40CrMnMoS8-6 (n. 1.2312)

Nota:

L'unità raschiatore è disponibile in 2 varianti: standard (A) e lunga (B).
Variante lunga della bussola raschiatore con sporgenza di 3 mm adatta per il montaggio a posteriori di un contorno.
Selezionare la posizione della fustella nella bussola raschiatore in base alla posizione della fustella sul punzone da tranciatura o della posizione del punzone da tranciatura montato nella piastra di alloggiamento.

Esempio di ordinazione:

2667.FC1A.0400.A



Posizione fustella:

0°

Forma: rotondo

P = ø4,0 mm

Lunghezza bussola raschiatore: l₁

Standard

Fustella:

rotondo

Tipo di punzone/lunghezza: l

ISO / l = 100 mm

Diametro punzone: d₁

d₁ = 10 mm

Unità raschiatore POLY STRIP

Lettera indicativa

= (A)

= 0400

Lettera indicativa

= (A)

Cifra indicativa

= (1)

Lettera indicativa

= (C)

Lettera indicativa

= (F)

= 2667