



i In folgenden Größen auch mit einstellbarem Lagerspiel verfügbar:
10, 16 und 20; Bestellbeispiel: WWE-10-40-15

Technische Daten und Abmessungen [mm]

Art.-Nr.	Gewicht [kg]	Breite		A2	C2	K2	H2 ⁵⁷⁾ ±0,25	statische Tragfähigkeit				
		Länge	Coy					Coz	Mox	Moy	Moz	
WW-10-40-10	0,29	73	100	60	87	M6	24	4.800	2.400	96	170	170
WW-10-40-15	0,34	73	150	60	137	M6	24	4.800	2.400	96	290	290
WW-10-40-20	0,40	73	200	60	187	M6	24	4.800	2.400	96	410	410
WW-10-80-10	0,34	107	100	94	87	M6	24	4.800	2.400	178	170	170
WW-10-80-15	0,42	107	150	94	137	M6	24	4.800	2.400	178	290	290
WW-10-80-20	0,50	107	200	94	187	M6	24	4.800	2.400	178	410	410
WW-10-120-10	0,41	153	100	140	87	M6	24	4.800	2.400	288	170	170
WW-10-120-15	0,54	153	150	140	137	M6	24	4.800	2.400	288	290	290
WW-10-120-20	0,66	153	200	140	187	M6	24	4.800	2.400	288	410	410
WW-16-60-10	0,71	104	100	86	82	M8	35	8.400	4.200	240	270	270
WW-16-60-15	0,84	104	150	86	132	M8	35	8.400	4.200	240	480	480
WW-16-60-20	0,97	104	200	86	182	M8	35	8.400	4.200	240	690	690
WW-20-80-15	1,20	134	150	116	132	M8	44	12.800	6.400	525	670	670
WW-20-80-20	1,30	134	200	116	182	M8	44	12.800	6.400	525	990	990
WW-20-80-25	1,50	134	250	116	232	M8	44	12.800	6.400	525	1.250	1.250
WW-25-120-15	2,54	195	150	173	128	M10	55	19.200	9.600	1.250	880	880
WW-25-120-20	2,80	195	200	173	178	M10	55	19.200	9.600	1.250	1.360	1.360
WW-25-120-25	3,07	195	250	173	228	M10	55	19.200	9.600	1.250	1.840	1.840

⁵⁷⁾ Höhenmaß abzüglich der Lagerspieltoleranz

Kombinierbar mit:



Passendes Gleitfolienmaterial



Bestellschlüssel Komplettsystem:

WK-10-40-15-01-1500-HKA C5=20



- Optionen Schienen**
ohne Angabe: Standardschiene mit Befestigungsbohrungen
C5= ... mm: nur bei unsymmetrischem Bohrbild
- Option Schlitten**
ohne: Standard
-HKA: Schlitten mit montierter Handklemmung (erhältliche Baugrößen/Längen ► **Seite 968**)
- Bauart**
WK: komplettes System mit Schiene und Schlitten
WS: Schiene einzeln
W(...)UM: Gehäuselager, einzeln
WW: Komplettschlitten

Bestellbeispiel:

WK-10-40-15-01-1500: Komplett montierte Linearführung bestehend aus einer Schiene (WS-10-40) in Länge 1.500 mm und Breite 40 mm, sowie einem Führungsschlitten (WW-10-40-15) in Länge 150 mm und Breite 73 mm.

Für Führungsschienen gilt:

Standardbohrbild symmetrisch: C5=C6; bitte bestellen Sie bei C5≠C6 mit Zeichnung.
Optional Schienen ohne Bohrungen verfügbar (Nachsetzzeichen "UNGEBOHRT").