


POINÇON DE DÉCOUPE, ÉPAULÉ, ROND, AVEC ÉJECTEUR, ISO 8020



2711.



2711. Poinçon de découpe, épaulé, rond, avec éjecteur, ISO 8020

d ₁ / Chiffre de référence	d ₂	P	l ₁ / Chiffre de référence	r	T	l / (Lettre de référence)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)
5 / (3)	8	2 - 4,9	13 (3) 19 (4)	0,3	5		●	●	●	●	●
6 / (4)	9	2,5 - 5,9	13 (3) 19 (4)	0,3	5		●	●	●	●	●
8 / (5)	11	4 - 7,9	19 (4) 25 (5)	0,3	5		●	●	●	●	●
10 / (6)	13	5 - 9,9	19 (4) 25 (5)	0,3	5		●	●	●	●	●
13 / (7)	16	6 - 12,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
16 / (8)	19	8 - 15,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
20 / (9)	23	10 - 19,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
25 / (10)	28	12 - 24,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
32 / (11)	35	16 - 31,9	25 (5) 30 (6)	0,4	5		●	●	●	●	●

Matière :

HSS

Dureté :

Corps 64 ± 2 HRC

Tête 52 ± 5 HRC


Exécution :

Tête de poinçon matricée à chaud. Surface d'appui, corps et diamètre du tranchant super-finis.

Fabrication spéciale sur demande.

Exemple de commande :

2711.7G4.0720



Forme: Rond

P = Ø 7,2 mm

Longueur épaulement: l₁

19 mm

Longueur: l

100 mm

Diamètre: d₁

13 mm

Type:

ISO

Exécution:

Rond

Poinçon de découpe:

avec éjecteur

= 0720

Chiffre de référence

= (4)

Lettre de référence

= (G)

Chiffre de référence

= (7)

Chiffre de référence

= (1)

Chiffre de référence

= (1)

= 27