


Teilung = 91 mm    Glieder/m = 11    Kettenlänge =  $s/2 + K$

R	150	200	250	300	350	400	500
H+25	410	510	610	710	810	910	1110
D	300	350	400	450	500	550	650
K	750	900	1050	1225	1375	1450	1675

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist:  $H_F = H + 60$  mm (bei 3,0 kg/m Zusatzlast). Bei besonders beengten Platzverhältnissen bitte anrufen.



### Trennsteg

unmontiert	501
montiert	511




### Innenaufteilung

das komplette Programm ▶ 7.154



### 1500/1980...1.B

#### Mitnehmer




### 1500/1980...2.B

#### Festpunkt

### Mitnehmer mit Bohrung

#### 1500/1980...1.B



### 1500/1980...2.B

#### Festpunkt mit Bolzen

### Anschlusselemente




KMA pendelnd - Befestigung mit Zylinderkopfschraube M8 DIN 912-8.8

Breiten-Index	Art. Nr. Komplettsatz optional mit C-Profil	Bi [mm]
.05.	1500 .....05.12.B. C	50
.06.	1500/1980.06.12.B. C	65
.07.	1500/1980.07.12.B. C	75
.10.	1500/1980.10.12.B. C	100
.11.	1500 .....11.12.B. C	112
.12.	1500/1980.12.12.B. C	125
.13.	1500 .....13.12.B. C	137
.15.	1500/1980.15.12.B. C	150
.16.	1500 .....16.12.B. C	162
.17.	1500 .....17.12.B. C	175
.18.	1500 .....18.12.B. C	187
.20.	1500/1980.20.12.B. C	200
.21.	1500 .....21.12.B. C	212
.22.	1500 .....22.12.B. C	225
.23.	1500 .....23.12.B. C	237
.25.	1500/1980.25.12.B. C	250
.26.	1500 .....26.12.B. C	262
.27.	1500/1980.27.12.B. C	275
.28.	1500 .....28.12.B. C	287
.30.	1500/1980.30.12.B. C	300
.31.	1500 .....31.12.B. C	312

Breiten-Index	Art. Nr. Komplettsatz optional mit C-Profil	Bi [mm]
.32.	1500 .....32.12.B. C	325
.33.	1500 .....33.12.B. C	337
.35.	1500/1980.35.12.B. C	350
.36.	1500 .....36.12.B. C	362
.37.	1500 .....37.12.B. C	375
.38.	1500 .....38.12.B. C	387
.40.	1500/1980.40.12.B. C	400
.41.	1500 .....41.12.B. C	412
.42.	1500 .....42.12.B. C	425
.43.	1500 .....43.12.B. C	437
.45.	1500 .....45.12.B. C	450
.46.	1500/1980.46.12.B. C	462
.47.	1500 .....47.12.B. C	475
.48.	1500 .....48.12.B. C	487
.50.	1500 .....50.12.B. C	500
.51.	1500 .....51.12.B. C	512
.52.	1500 .....52.12.B. C	525
.53.	1500 .....53.12.B. C	537
.55.	1500 .....55.12.B. C	550
.60.	1500 .....60.12.B. C	600



### Bestellbeispiel



### Komplettsatz für beide Enden:

1500.05. 12.B

### Bei Einzelteil-Bestellung:

1500.05. 12.B

### Anschlusselement mit Bohrung

1500.05. 12.B

### Anschlusselement mit Bolzen



Variantenreiche Innenaufteilung möglich



Erweiterungsbügel für dicke Schläuche



Anschlusselement KMA, starr



Anschlusselement Stahl, starr

### Weitere Features

Weitere Infos zu diesen Features ▶ siehe unten- [www.igus.de](http://www.igus.de)

