


Serie 045 - nicht zu öffnende E-Kette®

Art. Nr.	B_i [mm]	B_a [mm]	R [mm]	Biegeradien	Gewicht [kg/m]
045.06. <input type="text"/> .0	6	12	<input type="text"/> 018 <input type="text"/> 028 <input type="text"/> 038		≈ 0,09
045.10. <input type="text"/> .0	10	16	<input type="text"/> 018 <input type="text"/> 028 <input type="text"/> 038		≈ 0,10
045.16. <input type="text"/> .0	16	22	<input type="text"/> 018 <input type="text"/> 028 <input type="text"/> 038		≈ 0,11
045.20. <input type="text"/> .0	20	26	<input type="text"/> 018 <input type="text"/> 028 <input type="text"/> 038		≈ 0,13
045.30. <input type="text"/> .0	30	36	<input type="text"/> 018 <input type="text"/> 028 <input type="text"/> 038		≈ 0,16
045.64. <input type="text"/> .0	64	70	<input type="text"/> 018 <input type="text"/> 028 <input type="text"/> 038		≈ 0,19

Ergänzen Sie bitte die Artikel Nr. mit dem gewünschten Wert des Radius (R) z.B. 045.20. 038 .0
 0 = Standardfarbe schwarz, weitere Farben ► Seite 1.39 · Teilung = 13 mm/Glied - Glieder/m = 77

Bestellbeispiel



Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
 Fax +49- (0) 22 03-96 49-222

igus® GmbH
 51147 Köln

Internet: www.igus.de
 E-mail: info@igus.de