




- Sehr leicht
 - Flache Bauweise
 - Ideal für Mehrschrittenlösung
 - Zubehör erhältlich
- Seite 1113



Bestellschlüssel

SHTP-01-10



Technische Daten

Art.-Nr.	max. Hublänge [mm]	Aluminiumwelle		Weitere Informationen
		Gewicht [kg]	zusätzl. [kg] (pro 100 mm)	
SHTP-01-10	350	0,2	0,08	Gleitfolien und Mutter aus iglidur® J

Abmessungen [mm]

Art.-Nr.	A	A1	H	E1	E2	l	R	f	lt	tk	ts
SHTP-01-10	70	26	25	56	62	78	40	2,5	26	8	5,5

Art.-Nr.	s	sg	d	T	l2	d2 ⁹⁹⁾	ha	max. stat. Tragfähigkeit	
								axial [N]	radial [N]
SHTP-01-10	5,2	M5	10	Tr10x1,5	15	Tr08x1,5	12,5	100	400

⁹⁹⁾ Standardausführungen mit auslaufendem Spindelende




- Solide Kunststoffausführung
 - Geringes Gewicht
 - Preisgünstig
 - Korrosionsbeständig
 - Zubehör erhältlich
- Seite 1113



Bestellschlüssel

SHTP-01-12-AWM



Technische Daten

Art.-Nr.	max. Hublänge [mm]	Aluminiumwelle		Weitere Informationen
		Gewicht [kg]	zusätzl. [kg] (pro 100 mm)	
SHTP-01-12	500	0,35	0,11	Gleitfolien und Mutter aus iglidur® J
SHTP-02-12	500	0,35	0,11	Lager und Mutter direkt in Schritten eingebracht

Abmessungen [mm]

Art.-Nr.	A	A1	H	E1	E2	l	R	f	lt	tk	ts
SHTP-01-12	85	30	36	70	73	90	42	2	30	10	6,0
SHTP-02-12	85	30	36	70	73	90	42	2	30	10	6,0

Art.-Nr.	s	sg	d	T	l2	d2 ⁹⁹⁾	ha	max. stat. Tragfähigkeit	
								axial [N]	radial [N]
SHTP-01-12	6,3	M6	12	Tr10x2	17	Tr10x2	18	200	400
SHTP-02-12	6,3	M6	12	Tr10x2	17	Tr10x2	18	200	400

⁹⁹⁾ Standardausführungen mit auslaufendem Spindelende