



## Eigenschaften

- Miniaturversion
- sehr geringes Gewicht
- sehr preisgünstig
- korrosionsbeständig
- Zubehör erhältlich (Handrad, Positionsanzeige)
- Schlitten und Traversen aus Hochleistungspolymeren





mm

DryLin® SHT

Telefon (0 22 03) 96 49-145  
Telefax (0 22 03) 96 49-334

igus® GmbH  
51147 Köln

Internet: [www.igus.de](http://www.igus.de)  
E-Mail: [info@igus.de](mailto:info@igus.de)



## Längen [mm] und Gewichte

Bestellnr.	max. Hublänge [mm]	Aluminiumwelle		Weitere Informationen
		Gewichte [kg]	Zusätzl. [kg] (pro 100 mm)	
SHTP-01-06	300	0,11	0,06	Schlitten, quadratisch, mit vier symm. Anschlussbohrungen

## Abmessungen [mm]

Bestellnr.	A	Al	H	Ht	E1	E2	E3	I	R	f	lt	tk	ts
SHTP-01-06	45	45	19	18	38	36,5	36,5	67	25	1	11	8	4,2

Bestellnr.	s	sg	d	T	l2	d2*	ha	max. statische Tragfähigkeit	
								axial [N]	radial [N]
SHTP-01-06	5,1	-	6	M8	15	M8	9	50	200

\* Standardausführungen mit auslaufendem Spindelende



Bestellbeispiel:

Mehr Informationen zur Bestellnummer: ► Seite 66.2