

30度梯形丝杠用螺帽 自润滑法兰型



选型指南

举例	型号
Code	d
标准	TSM40U 25


Code			螺纹旋向	材质
圆法兰型	侧切法兰双孔型	侧切法兰四孔型		
TSM40U	TSM41U	TSM42U	右旋螺纹	铜合金



●圆法兰型

●侧切法兰双孔型

●侧切法兰四孔型



注：为了控制丝杠与螺帽的配合间隙，建议丝杠跟螺帽成套下订

型号		螺距 P	D	L <sub>1</sub>	D <sub>a</sub>	T	P. C. D.	K	W	动态容许推力 (kN)	重量(g)			
Code	d										TSM40U	TSM41U	TSM42U	
TSM40U TSM41U TSM42U	10	2	20	24	36	5	26	4.3	22	2.54	80	66	67	
	12										22	30	44	31
	14	3	28	35	51	6	38	6.6	30	6.66	200	169	172	
	16										40	56	42	34
	20	4	32	40	56	7	47	9	40	12.35	410	357	364	
	22										50	61	7	47
	25	5	36	50	61	8	58	11	-	-	17.94	630	-	-
	28*											44	56	76
	32*	6	52	60	84	10	76	11	-	-	25.77	820	-	-
	36*											58	70	98
40*														

注：带\*号仅适用TSM40U。

单轴机械手

直线模组

单轴组件

手动组件

防尘罩

导向轴

导向轴支座

固定环

直线轴承

直线轴承组件

微型滚珠衬套

无油衬套及组件

直线导轨

导轨配件

滚珠丝杠

丝杠支座

梯形丝杠及支座

位置显示器

抽屉导轨

线性滑轨

花键