

线性滑轨 不锈钢制 带轴承 带夹块型

code
7天发货


选型指南

举例	型号	Code	No.	L
标准	HG14A	13	-	70




	Code			零件名称	材质
	组件(1个滑块+1个滑轨)		滑轨		
	标准型	带夹块型			
无挡块	HG14A	HG14AC	HG14AR	滑块 滑轨	SUS304 SUS304
带挡块	HG14AST	HG14ACST	-	挡块 夹块螺钉	MC尼龙 SUS304

■ 组件HG14A(标准型)




■ 组件HG14AC(带夹块型)




■ 组件·带挡块
HG14AST(标准型)
HG14ACST(带夹块型)


■ 滑块(标准型)



■ 滑块(带夹块型)



■ 滑轨HG14AR



注: 建议不要在承受力矩负载的环境中使用 注: 请利用短头内六角螺栓进行滑轨的安装 注: HG15A·HG15B(带挡块)附带2个挡块零件, 请将挡块与滑轨同时拧紧

型号		滑块							滑轨部					每个滑块的额定负载N(kgf)			
Code	No.	A	B	C	D	E	G	H	I	轴承	Wa	P	N		(T)	V	
组件																	
标准型	HG14A HG14AST	13	32	40	30	20	13	1.8	11.8	38	S693ZZ轴承	32	50	10	10.7	1.2	380(39)
带夹块型	HG14AC HG14ACST	16	33	50	38	28	16	2.2	14.55	39	S623ZZ轴承	33	40	15	13.3	1.5	460(47)

型号	固定尺寸 L	安装孔数	有效行程 1个滑块		可追加滑块数量	
			无挡块	带挡块	无挡块	带挡块
13	70	2	24	-	-	-
	120	3	74	39	1	-
	170	4	124	89	1~3	1~2
	220	5	174	139	1~4	1~3
	270	6	224	189	1~5	1~4
	320	7	274	239	1~6	1~5
	370	8	324	289	1~8	1~7
	420	9	374	339	1~9	1~8
	470	10	424	389		1~9
	520	11	474	439		
	570	12	524	489		
	620	13	574	539	1~10	1~10
	16	70	2	14	-	-
110		3	54	9	1	-
150		4	94	49		
190		5	134	89	1~2	
230		6	174	129	1~3	1~2
270		7	214	169	1~4	1~3
310		8	254	209		
350		9	294	249	1~5	1~4
390		10	334	289	1~6	1~5
430		11	374	329	1~7	1~6
470		12	414	369	1~8	1~7
510		13	454	409		
550		14	494	449	1~9	1~8
590		15	534	489		1~9
630		16	574	529		
670		17	614	569		
710		18	654	609		
750	19	694	649			
790	20	734	689	1~10	1~10	
830	21	774	729			
870	22	814	769			
910	23	854	809			
950	24	894	849			
990	25	934	889			
1030	26	974	929			

注: 有挡块, 有效行程距挡块处约有3mm余量

- 单轴机械手
- 直线模组
- 单轴组件
- 手动组件
- 防尘罩
- 导向轴
- 导向轴支座
- 固定环
- 直线轴承
- 直线轴承组件
- 微型滚珠衬套
- 无油衬套及组件
- 直线导轨
- 导轨配件
- 滚珠丝杠
- 丝杠支座
- 梯形丝杠及支座
- 位置显示器
- 抽屉导轨
- 线性滑轨
- 花键