



Teilung = 91 mm Glieder/m = 11 Kettenlänge = $s/2 + K$

R	135	150	175	200	250	300	400	500
H+25	360	385	435	485	585	685	885	1085
D	270	285	310	335	385	435	535	635
K	650	750	825	900	1050	1225	1450	1775

Die erforderliche lichte Einbauhöhe ist: $H_F = H + 50$ mm (bei 2,0 kg/m Zusatzlast). Bei besonders beengten Platzverhältnissen bitte anrufen.



56



Standard


Trennsteg

unmontiert	401
montiert	411




Innenaufteilung

das komplette Programm ▶ 7.134



1410/1890...1.B

Mitnehmer




1410/1890...2.B

Festpunkt

Mitnehmer mit Bohrung

1410/1890...1.B



1410/1890...2.B

Festpunkt mit Bolzen


Anschlusselemente




KMA pendelnd - Befestigung mit Zylinderkopfschraube M8 DIN 912-8.8

Breiten-Index	Art. Nr. Komplettsatz optional mit C-Profil	Bi [mm]
.05.	141005.12.B. C	50
.06.	141006.12.B. C	65
.07.	1410/1890.07.12.B. C	75
.10.	1410/1890.10.12.B. C	100
.11.	141011.12.B. C	112
.12.	1410/1890.12.12.B. C	125
.13.	141013.12.B. C	137
.15.	1410/1890.15.12.B. C	150
.16.	141016.12.B. C	162
.17.	141017.12.B. C	175
.18.	141018.12.B. C	187
.20.	1410/1890.20.12.B. C	200
.21.	141021.12.B. C	212
.22.	141022.12.B. C	225
.23.	141023.12.B. C	237
.25.	1410/1890.25.12.B. C	250
.26.	141026.12.B. C	262
.27.	141027.12.B. C	275
.28.	141028.12.B. C	287
.30.	1410/1890.30.12.B. C	300
.31.	141031.12.B. C	312

Breiten-Index	Art. Nr. Komplettsatz optional mit C-Profil	Bi [mm]
.32.	141032.12.B. C	325
.33.	141033.12.B. C	337
.35.	1410/1890.35.12.B. C	350
.36.	141036.12.B. C	362
.37.	141037.12.B. C	375
.38.	141038.12.B. C	387
.40.	1410/1890.40.12.B. C	400
.41.	141041.12.B. C	412
.42.	141042.12.B. C	425
.43.	141043.12.B. C	437
.45.	141045.12.B. C	450
.46.	1410/1890.46.12.B. C	462
.47.	141047.12.B. C	475
.48.	141048.12.B. C	487
.50.	141050.12.B. C	500
.51.	141051.12.B. C	512
.52.	141052.12.B. C	525
.53.	141053.12.B. C	537
.55.	141055.12.B. C	550
.60.	141060.12.B. C	600



Bestellbeispiel



Komplettsatz für beide Enden:

1410.30. 12.B.

Bei Einzelteil-Bestellung:

1410.30. 1.B.

Anschlusselement mit Bohrung

1410.30. 2.B.

Anschlusselement mit Bolzen



Variantenreiche Innenaufteilung möglich



Mittellasche für extrem breite E-Ketten®



Rastclip für E-Ketten® "auf der Seite" liegend



Anschlusselement KMA, starr

Weitere Features

Weitere Infos zu diesen Features ▶ siehe unten- www.igus.de

E4/light
Innenhöhe: 56 mm

Tel. +49- (0) 22 03-96 49-800
Fax +49- (0) 22 03-96 49-222



▶ Kapitel 9