

齿型惰轮 S5M · S8M型

code  
7天发货


选型指南

标准	中心轴承型	型号	齿数	对应皮带	轴孔径	追加加工
中心轴承型	TPI	24	S5M100	-	10	
两侧轴承型	TPDI	26	S5M150	-	10	
中心轴承型	TPKI	30	S8M250	-	20	
两侧轴承型	TPDI	32	S8M250	-	20	
中心轴承型	TPKI	30	S8M250	-	20	NFC
两侧轴承型	TPDI	26	S5M150	-	10	NFC


Code		材质			表面处理	
中心轴承型	两侧轴承型	主体	法兰	轴承		
TPKI	TPDI	铝合金	铝合金	钢	本色阳极氧化处理	
TPKI	TPKI	铝合金	铝合金	钢	硬质阳极氧化处理	
TPBI	TPBDI	相当于S45C	SPCC	钢	四氧化三铁保护膜	
TPNI	TPNDI	铝合金	铝合金	钢	无电解镀镍	




● 中心轴承型-单轴承



● 中心轴承型-双轴承



● 两侧轴承型



注: 轴承为0级轴承

■ S5M型(中心轴承型)

Code	型号		轴径 d	P. D.	O. D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
	齿数	适用皮带									No.	D	B	
TPI TPKI TPBI TPNI	16	S5M100	6	25.46	24.5	32	20	11	16	5	606ZZ×1	17	6	
	18	S5M100	8	28.65	27.69	33	22	11	16	5	698ZZ×1	19	6	
	20	S5M100	8	31.83	30.87	36	24	11	16	5	5	698ZZ×1	19	6
		S5M150	5											
	22	S5M100	8	35.01	34.05	40	27	11	16	4	3	628ZZ×1	24	8
		S5M150	3											
	24	S5M100	10	38.2	37.24	45	30	11	16	4	3	600ZZ×1	26	8
		S5M150	3											
	25	S5M100	10	39.79	38.83	45	30	11	16	4	3	600ZZ×1	26	8
		S5M150	3											
	26	S5M100	10	41.38	40.42	48	35	11	16	3.5	3.5	6200ZZ×1	30	9
		S5M150	3											
	28	S5M100	10	44.56	43.6	48	35	11	16	3.5	3	6200ZZ×1	30	9
		S5M150	6.5											
	30	S5M100	12	47.75	46.79	52	36	11	16	3	6	6201ZZ×1	32	10
		S5M150	3											
32	S5M100	12	50.93	49.97	55	40	11	16	3	3	6000ZZ×2	26	8	
	S5M150	3												6201ZZ×1
36	S5M100	12	57.3	56.34	61	45	11	16	3	3	6201ZZ×1	32	10	
	S5M150	3												6201ZZ×2
40	S5M100	12	63.66	62.7	67	50	11	16	3	3	6201ZZ×1	32	10	
	S5M150	3												6201ZZ×2

■ S8M型(中心轴承型)

Code	型号		轴径 d	P. D.	O. D.	F	E	A	W	S	轴承尺寸			
	齿数	适用皮带									No.	D	B	
TPI TPKI TPBI TPNI	20	S8M150	12	50.93	49.56	58	40	17	22	6	6201ZZ×1	32	10	
		S8M250	15											6202ZZ×2
	22	S8M150	12	56.02	54.65	61	45	17	22	6	5	6201ZZ×1	32	10
		S8M250	6											
	24	S8M150	12	61.12	59.74	67	50	17	22	6	6	6201ZZ×2	35	11
		S8M400	13.5											
		S8M250	5											
	25	S8M150	15	63.66	62.29	70	56	17	22	5.5	5.5	6202ZZ×1	35	11
		S8M250	5											
	26	S8M150	15	66.21	64.84	74	58	17	22	5.5	5.5	6202ZZ×1	35	11
		S8M250	5											
	28	S8M150	15	71.30	69.93	80	60	17	22	5.5	5.5	6202ZZ×1	35	11
		S8M250	5											
	30	S8M150	15	76.39	75.02	87	67	17	22	5.5	5.5	6202ZZ×1	35	11
S8M300		5												
S8M400		10.5												
32	S8M150	20	81.49	80.12	87	67	17	22	4	4	6204ZZ×1	47	14	
	S8M250	4												
34	S8M150	20	86.58	85.21	95	75	17	22	4	4	6204ZZ×1	47	14	
	S8M250	4												
40	S8M150	25	101.86	100.49	111	90	17	22	3.5	3.5	6205ZZ×1	52	15	
	S8M250	3.5												

齿型惰轮 S5M · S8M型

code  
7天发货

■ S5M型(两侧轴承型)

Code	型号		轴径 d	P. D.	O. D.	F	E	A	W	Dh	轴承尺寸		
	齿数	适用皮带									No.	D	B
TPDI TPKDI TPBDI TPNDI	16	S5M150	6	25.46	24.5	32	20	17	22	14.5	606ZZ×2	17	6
		S5M250	32										
	18	S5M150	8	28.65	27.69	33	22	17	22	16.5	698ZZ×2	19	6
		S5M250	32										
	20	S5M150	8	31.83	30.87	36	24	17	22	16.5	698ZZ×2	19	6
		S5M250	32										
	22	S5M150	8	35.01	34.05	40	27	17	22	19.5	608ZZ×2	22	7
		S5M250	32										
	24	S5M150	8	38.2	37.24	45	30	17	22	19.5	608ZZ×2	22	7
		S5M250	32										
	25	S5M100	6	39.79	38.83	45	30	11	16	13	696ZZ×2	15	5
		S5M150	17										
	25	S5M150	8	39.79	38.83	45	30	17	22	16.5	698ZZ×2	19	6
		S5M250	32										
	26	S5M150	10	41.38	40.42	48	35	17	22	25	6200ZZ×2	30	9
		S5M250	32										
28	S5M100	10	44.56	43.6	48	35	11	16	19.5	6900ZZ×2	22	6	
	S5M150	17											
28	S5M150	10	44.56	43.6	48	35	17	22	25	6200ZZ×2	30	9	
	S5M250	32											
30	S5M150	12	47.75	46.79	52	36	17	22	25	6001ZZ×2	28	8	
	S5M250	32											
32	S5M150	12	50.93	49.97	55	40	17	22	25	6001ZZ×2	28	8	
	S5M250	32											
36	S5M150	15	57.3	56.34	61	45	17	22	29	6002ZZ×2	32	9	
	S5M250	32											
40	S5M150	15	63.66	62.7	67	50	17	22	30	6002ZZ×2	32	9	
	S5M250	32											
40	S5M150	15	63.66	62.7	67	50	17	22	30	6202ZZ×2	35	11	
	S5M250	32											

■ S8M型(两侧轴承型)

Code	型号		轴径 d	P. D.	O. D.	F	E	A	W	Dh	轴承尺寸			
	齿数	适用皮带									No.	D	B	
TPDI TPKDI TPBDI TPNDI	22	S8M250	12	56.02	54.65	61	45	28	33	27	6201ZZ×2	32	10	
		S8M300												33
		S8M400												44
	24	S8M250	12	61.12	59.74	67	50	28	33	27	6201ZZ×2	32	10	
		S8M300												33
		S8M400												44
	25	S8M250	12	63.66	62.29	70	56	28	33	27	6201ZZ×2	32	10	
		S8M300												33
		S8M400												44
	26	S8M150	12	66.21	64.84	74	58	17	22	25	6001ZZ×2	28	8	
		S8M250												28
		S8M300												33
		S8M400												44
	28	S8M250	15	71.3	69.93	80	60	28	33	30	6202ZZ×2	35	11	
		S8M300												33
		S8M400												44
S8M400		44												
30	S8M150	15	76.39	75.02	87	67	17	22	29	6002ZZ×2	32	9		
	S8M250												28	
	S8M300												33	
	S8M400												44	
30	S8M250	20	76.39	75.02	87	67	28	33	37	6004ZZ×2	42	12		
	S8M300												33	
	S8M400												44	
	S8M400												44	
32	S8M250	20	81.49	80.12	87	67	28	33	41	6204ZZ×2	47	14		
	S8M300												33	
	S8M400												44	
	S8M400												44	
34	S8M250	20	86.58	85.21	95	75	28	33	41	6204ZZ×2	47	14		
	S8M300												33	
	S8M400												44	
	S8M400												44	
40	S8M250	25	101.86	100.49	111	90	28	33	43	6005ZZ×2	47	12		
	S8M300												33	
	S8M400												44	

图纸	不铆接法兰			法兰切割	
	NFC	LFC	RFC	FC42.5	
指定方法	NFC	RFC	LFC	FC42.5	
描述					