


链条导向件 带C型槽钢型 / 凸型·凹型

传送部品

选型指南

标准	无孔加工	型号	Code	No.	L	K	P
无孔加工		LTP18A	60	-	950		
带孔加工		LTP19D	50	-	820	K6	-P100
L尺寸指定		LTP18D	50	-	1830	K0	
凸型		LTP17A	50	-	950		

Code				材质	
L尺寸选择·无孔加工型		L尺寸指定·带孔加工型		导轨	C型槽钢
凸形	凹形	凸形	凹形	导轨	C型槽钢
LTP18A	LTP18B	LTP18C	LTP18D	超高分子量聚乙烯	钢(镀锌)
LTP19A	LTP19B	LTP19C	LTP19D		不锈钢




加工部尺寸

型号		M	ℓ	d	d <sub>1</sub>	h
Code	No.					
凸形 LTP18C(钢) LTP19C(不锈钢)	35	M4	6	-	-	-
	40	M5	7.5	-	-	-
	50	-	-	4.5	7.5	5
	60	-	-	5.5	9	6
凹形 LTP18D(钢) LTP19D(不锈钢)	35	M6	9	-	-	-
	40	-	-	4.5	7.5	5
	50	-	-	5.5	9	6

注: 孔数为0时无需选择P; 注: 凹形No. 60不适用于孔加工

注: 凹形No. 60不适用于孔加工




L尺寸选择·无孔加工型

型号		L长度选择	A	B	C	D	E	F	G	Ha	t	重量kg/m
Code	No.	(mm)										
凸形 LTP18A(钢) LTP19A(不锈钢)	35	450 950 2000	4.4	2.3	20	17	14	17	10.1	10	1.5	0.67
	40		7.4	2.4								0.69
	50		8.8	2.8								0.69
	60		11.8	3.5								28
凹形 LTP18B(钢) LTP19B(不锈钢)	35	450 950 2000	4.6	4.3	30	24	5.3	9.9	8.0	9.3	1.5	1.46
	40		5.1	7.4			8.4	13.2	11.8	13.7		1.4
	50		6.4	8.9			10.7	16.5	14.6	16.2		1.34
	60		7.4	11.7			12.4	19.8	18.6	20.6		20.6

L尺寸指定·带孔加工型

型号		L	K	P	A	B	C	D	E	F	G	Ha	t	重量kg/m
Code	No.	指定单位10mm	孔数	孔距指定单位5mm										
凸形 LTP18C(钢) LTP19C(不锈钢)	35	200~2000	0~10 不可指定孔数为1	50~500	4.4	2.3	20	17	14	17	10.1	10	1.5	0.67
	40				7.4	2.4								0.69
	50				8.8	2.8								0.69
	60				11.8	3.5								28
凹形 LTP18D(钢) LTP19D(不锈钢)	35	200~2000	0~10 不可指定孔数为1	50~500	4.6	4.3	30	24	5.3	9.9	8.0	9.3	1.5	1.46
	40				5.1	7.4			8.3	13.2	11.8	13.7		1.4
	50				6.4	8.9			10.7	16.5	14.6	16.2		1.34
	60				7.4	11.7			12.4	19.8	18.6	20.6		20.6

凸型·凹型



Code		材质
凸形	LTP17A	超高分子量聚乙烯
凹形	LTP17B	

型号		L长度选择	A	B	C	D	E	F	G	Ha	重量kg/m
Code	No.	(mm)									
凸形 LTP17A	40	450	7.4	2.4	20	10	-	-	-	-	0.16
	50	950	8.8	2.8							0.16
	60	2000	11.8	3.5							25
凹形 LTP17B	40	450	5.1	7.4	25	30	8.4	13.2	11.8	13.7	0.58
	50	950	6.4	8.9	30	35	10.7	16.5	14.6	16.2	0.8
	60	2000	7.4	11.7	35	40	12.4	19.8	18.6	20.6	1.04

注: 超高分子量聚乙烯的伸缩率因温度而异, 因此尺寸可能发生改变。

注: 2000mm在10°C温度变化下, 可能会发生4~6mm伸缩。