



Clips Kapitel ▶ Seite 505



d1	d2	d3	d4	s	b1	Art.-Nr.
D11 <sup>7)</sup>				-0.10	+0.20	
3/16	0.2343	1/4	5/16	0.032	0.138	MCI-03-01
3/16	0.2343	1/4	5/16	0.032	0.20	MCI-03-02
1/4	0.3125	11/32	7/16	0.032	0.138	MCI-04-01
1/4	0.3125	11/32	7/16	0.032	0.20	MCI-04-02
5/16	0.375	13/32	1/2	0.032	0.138	MCI-05-01
5/16	0.375	13/32	1/2	0.032	0.20	MCI-05-02
3/8	0.4375	15/32	9/16	0.032	0.138	MCI-06-01
3/8	0.4375	15/32	9/16	0.032	0.20	MCI-06-02
7/16	0.50	17/32	5/8	0.032	0.138	MCI-07-01
7/16	0.50	17/32	5/8	0.032	0.20	MCI-07-02
1/2	0.5625	19/32	11/16	0.032	0.138	MCI-08-01
1/2	0.5625	19/32	11/16	0.032	0.20	MCI-08-02

<sup>7)</sup> d1 wird mit Lehdorn geprüft, ffügbar/nicht ffügbar nach dem Einlegen in Prüfaufnahme mit d2 (+0.005). siehe D11 Toleranzen-Tabelle ▶ Seite 509

Schlitzlager, geringes Lagerspiel



Schlitzlager mit Verdrehsicherung



Schlitzlager, geringes Lagerspiel Kapitel ▶ Seite 505

d1	Wellendurchmesser		d2	Einpressbohrung		d3	b1	b1-Toleranz	b2	Art.-Nr.
	min.	max.		min.	max.					
3/16	.1875	.1865	0.2339	.2351	.2339	19/61	3/16	-0.016	0.0252	MYI-03-03
1/4	.0025	.2490	0.2965	.2979	.2965	13/32	1/4	-0.016	0.0252	MYI-04-04
5/16	.3125	.3115	0.3744	.3758	.3744	1/2	5/16	-0.017	0.0299	MYI-05-05
3/8	.3750	.3740	0.437	.4387	.4370	19/32	3/8	-0.017	0.0299	MYI-06-06
7/16	.4375	.4365	0.4996	.5013	.4996	21/32	7/16	-0.017	0.0299	MYI-07-07
1/2	.5000	.4990	0.5618	.5635	.5618	3/4	3/4	-0.018	0.0299	MYI-08-06
1/2	.5000	.4990	0.5618	.5635	.5618	3/4	1/2	-0.018	0.0299	MYI-08-08
5/8	.6250	.6240	0.687	.6887	.6870	15/16	7/16	-0.018	0.0299	MYI-10-07
5/8	.6250	.6240	0.687	.6887	.6870	15/16	5/8	-0.018	0.0299	MYI-10-10
5/8	.6250	.6240	0.687	.6887	.6870	15/16	1 1/8	-0.018	0.0299	MYI-10-18
3/4	.7500	.7490	0.8118	.8139	.8118	1 1/8	3/4	-0.019	0.0299	MYI-12-12
3/4	.7500	.7490	0.8118	.8139	.8118	1 1/8	1 1/8	-0.019	0.0299	MYI-12-18
7/8	.8750	.8740	0.937	.9391	.9370	1 5/16	15/32	-0.019	0.0299	MYI-14-7.5
7/8	.8750	.8740	0.937	.9391	.9370	1 5/16	7/8	-0.019	0.0299	MYI-14-14
1	1.00	.9985	1.0933	1.0954	1.0933	1 1/2	7/8	-0.020	0.0449	MYI-16-14
1	1.00	.9985	1.0933	1.0954	1.0933	1 1/2	1	-0.020	0.0449	MYI-16-16

Schlitzlager mit Verdrehsicherung Kapitel ▶ Seite 512

d1	Wellendurchmesser		d2	Einpressbohrung		d3	b1	b1-Toleranz	b2	k	Art.-Nr.
	min.	max.		min.	max.						
1/4	.0025	.2490	0.2965	.2979	.2965	13/32	1/4	-0.016	0.0252	1/16	MYI-04-04-K
5/16	.3125	.3115	0.3744	.3758	.3744	1/2	5/16	-0.017	0.0299	3/32	MYI-05-05-K
1/2	.5000	.4990	0.5618	.5635	.5618	3/4	1/2	-0.018	0.0299	3/32	MYI-08-08-K
5/8	.6250	.6240	0.687	.6887	.6870	15/16	7/16	-0.018	0.0299	1/8	MYI-10-07-K
5/8	.6250	.6240	0.687	.6887	.6870	15/16	5/8	-0.018	0.0299	1/8	MYI-10-10-K
3/4	.7500	.7490	0.8118	.8139	.8118	1 1/8	3/4	-0.019	0.0299	1/8	MYI-12-12-K
1	1.00	.9985	1.0933	1.0954	1.0933	1 1/2	1	-0.020	0.0449	5/32	MYI-16-16-K