

定位调整螺丝块 侧面沉孔型


定位零件

选型指南

举例	型号	-	H
标准	Code M		
	DW43S 10 - 50		



Code		材质	表面处理
粗牙螺纹	细牙螺纹		
DW43CB	DW44CB	SS400	四氧化三铁保护膜
DW43CN	DW44CN		无电解镀镍
DW43S	DW44S	SUS304	-



型号		H 选择		H ₁	T	M × 螺距		La	P	d ₁	d ₂	ℓ	G		
Code	M					粗牙螺纹	细牙螺纹								
(粗牙螺纹)	3	20	25	10	10	3 × 0.5	3 × 0.35	32	20	8	4.5	4.6	5		
	DW43CB	4	20			25	4 × 0.7							4 × 0.5	
	DW43CN	5	20			25	5 × 0.8							5 × 0.5	
	DW43S	6	20			25	35							6 × 1.0	6 × 0.75
(细牙螺纹)	8	35	40	50	15	16	8 × 1.25	8 × 0.75	44 (50)	28	11	6.5	6.6	9	
	DW44CB	10	35	40			50	10 × 1.5							10 × 1.0
	DW44CN	12	35	40			50	12 × 1.75							12 × 1.0
	DW44S	16	40	50			20	16 × 2.0							16 × 1.5
	20	40	50		20	22	20 × 2.5	20 × 1.5	60 (65)	42	14	9	9.1	12	

注：DW43S · DW44S的L尺寸为()内的尺寸。

缓冲器

手动滑台

千分尺
旋钮简易
调整组件

柱塞

肘夹

夹紧组件

定位导向
零件精密
定位销定位销
衬套