



工件导块 印制电路板用

code
9天发货

选型指南

举例	型号	H	T
标准	Code A		
	DW53P 30 - 20 - 10		

型号	材质
DW53P	聚缩醛
DW53M	MC尼龙



型号	选择A	H指定单位1mm	T指定单位1mm	B	Wa	F	X	d1	d2	l	b
DW53P DW53M	15	3~5	2~5	10	10	4	4	4.8	2.4	2.5	7
	20	3~12	3~10	20	10	5	3.5	6.5	3.5	3.6	15
	30	3~22	3~15	30	15	5	6	8	4.5	4.6	25
	40	3~32		40	20	7	9	9.5	5.5	5.6	35
	50	3~42		50							45

定位零件

缓冲器

手动滑台

千分尺
旋钮

简易
调整组件

柱塞

肘夹

夹紧组件

定位导向
零件

精密
定位销

定位销
衬套