

脚轮 N系列 高性能重载型 万向型 · 固定型

code
5天发货


选型指南

标准	举例	型号	轮材质
	Code	D	
		KVTH 50 - U	




Code		主体		轮	轴承
万向型	固定型	材质	表面处理	材质(颜色)	
KVJZ	KVTZ	SPHC	铬酸盐光泽处理	特殊强化塑料(黑色)	有
KVJZB	KVTZB			MC尼龙(蓝色)	

●万向型



●固定型



■万向型

型号		KVJZ	KVJZB	H	A	C	F	G	d	E	t	容许负载 N
Code	D	B(轮安装宽度)										
KVJZ KVJZB	50	28	29	68	70	54	54	36	6.5	25	2.3	1569
	65	38	39	92	90	90	71	71	10.5	30	3.2	2942
	75			106								3923

■固定型

型号		KVTZ	KVTZB	H	A	C	F	G	d	t	容许负载 N
Code	D	B(轮安装宽度)									
KVTZ KVTZB	50	28	29	68	80	50	66	36	6.5	2.3	1569
	65	38	39	92	111	67	91	47	10.5	3.2	2942
	75			106	123	72	103	52			3923

注: 仅KVJZ50、KVTZ50的回转部无轴承。

注: kgf(负载) = N × 0.101972

框架部品及配件

支柱

支柱座

支柱
固定夹

触摸屏
支架

支脚

脚轮

拉手

手柄 ·
旋钮

手轮

铰链

门部件