



WGRM LC  
mm  
igubal®-Winkelgelenke

Telefon (0 22 03) 96 49-145  
Telefax (0 22 03) 96 49-334

igus® GmbH  
51147 Köln

Internet: www.igus.de  
E-Mail: info@igus.de




Abmessungen wie WGRM, Seite 51.25

Angaben in mm

Aufbau der Bestellnr.:

WG R M-05 LC



### Besondere Eigenschaften

- kostengünstige Verbindung
- viele Kombinationsmöglichkeiten
- geringes Gewicht
- wartungsfrei
- universell einsetzbar



### Material

Gehäuse: igumid G

▶ Seite 70.8

### Belastungsdaten

Bestellnummer	max. axiale Zugkraft [N] (Zapfenachse)	max. axiale Druckkraft [N] (Zapfenachse)	max. axiale Zugkraft [N] (Pfannenachse)	max. axiale Zugkraft in Pfannenachse, jedoch mit Stahlzapfen [N]
WGRM-05 LC	150 (MS 200)*	200	100	600
WGRM-06 LC	200 (MS 300)*	300	140	800
WGRM-08 LC	350 (MS 400)*	500	200	1500
WGRM-10 LC	300 (MS 550)*	900	400	1900

\* MS = Stahlzapfen; Beispiel: WGRM-05 LC MS

### Abmessungen [mm] – technische Zeichnung Seite 51.25

Bestellnummer	d1	d2	d4	l1	l2	l5	l6	h1	h2	h3	S1	a	b	e	Kippwinkel	
															empf.	max.
WGRM-05 LC	+0,1 -0,1	+0,5	+0,2 -0,2	+0,3 -0,3				+0,4 min. -0,4	+0,5 -0,5	+0,5 -0,5	SW 8	22,0	28,4	11,0	18°	25°
WGRM-06 LC											SW 9	25,0	32,4	13,0	18°	25°
WGRM-08 LC											SW 12	30,0	39,7	16,0	18°	25°
WGRM-10 LC											SW 14	35,0	47,0	18,0	18°	25°