



C式快插接头

选型指南

举例	型号	
	Code	No.
标准	CSM	01

■ 外螺牙快插母头



※材质: 锌合金

型号		T (PT)
Code	No.	
CSM	10	1/8
	20	1/4
	30	3/8
	40	1/2

■ 外螺牙快插公头



※材质: 锌合金

型号		T (PT)
Code	No.	
CPM	10	1/8
	20	1/4
	30	3/8
	40	1/2

■ 自锁式外螺牙快插母头



※材质: 锌合金

型号		T (PT)
Code	No.	
CLSM	10	1/8
	20	1/4
	30	3/8
	40	1/2

■ 内螺牙快插母头



※材质: 锌合金

型号		T (PT)
Code	No.	
CSF	10	1/8
	20	1/4
	30	3/8
	40	1/2

■ 内螺牙快插公头



※材质: 锌合金

型号		T (PT)
Code	No.	
CPF	10	1/8
	20	1/4
	30	3/8
	40	1/2

■ 自锁式内螺牙快插母头



※材质: 锌合金

型号		T (PT)
Code	No.	
CLSF	10	1/8
	20	1/4
	30	3/8
	40	1/2

■ 插管快插母头



※材质: 锌合金

型号		配管
Code	No.	
CSH	10	6
	20	8
	30	10
	40	12

■ 插管快插公头



※材质: 锌合金

型号		配管
Code	No.	
CPH	10	6
	20	8
	30	10
	40	12

■ 自锁式插管快插母头



※材质: 锌合金

型号		配管
Code	No.	
CLSH	10	6
	20	8
	30	10
	40	12

■ 锁管快插母头



※材质: 锌合金

型号		配管
Code	No.	
GSP	10	6
	20	8
	30	10
	40	12

■ 锁管快插公头



※材质: 锌合金

型号		配管
Code	No.	
CPP	10	6
	20	8
	30	10
	40	12

■ 自锁式锁管快插母头



※材质: 锌合金

型号		配管
Code	No.	
CLSP	10	6
	20	8
	30	10
	40	12

■ 排式快插母头



※材质: 锌合金

型号		接头数量
Code	No.	
CSMT	2	2
	3	3
	4	4
	5	5
	6	6

■ Y式快插母头



※材质: 锌合金

型号		接头数量
Code	No.	
CSMY	2	2
	3	3

真空
发生器

真空吸盘

气动接头

气动配件

压头

浮动接头

连接类
零件

电磁阀

手动阀

空气调理

气缸

流体
控制阀

压力桶

点胶机