

聚氨酯压块 内螺纹型/外螺纹型

code 7天发货


选型指南

举例	型号
	Code D
标准	PURLH 12


■内螺纹型



●平头型



●圆型




型号		La	M × 螺距	SR1	R2	S1	S2	W
Code	D							
平头型	8	12	M3 × 0.5	8	1	5	4	7
	10	15	M4 × 0.7	10				8
	12	16	M5 × 0.8	12	2	6	5	10
	PURLH	16	M6 × 1.0	16				14
	PURLM	20	M8 × 1.25	20				17
圆头型	PURLD	25	M8 × 1.25	25	3	10	8	22
	25A	30	M10 × 1.5					27
	PURSH	30	M10 × 1.25	30	3.5	12	10	30
	PURSM	32	M12 × 1.75	32				32
	PURSL	36	M14 × 1.5	36				36
		40	M18 × 1.5	40	14	12	36	
		40A	M20 × 1.5					
		M22 × 1.5						

注：聚氨酯粘接在金属芯上。 注：聚氨酯随着时间的推移可能会变色，但对材质的特性并无影响。


■外螺纹型



●平头型



●圆型



型号		La	M × 螺距 (粗牙螺纹)	SR1	R2	m	S1	S2	f	W
Code	D									
平头型	6	10	M3 × 0.5	6	1	4.5	5	4	1	5
	8	12	M4 × 0.7	8						7
	PUSLH	10	M5 × 0.8	10	2	10	6	5	1.5	8
	PUSLM	12	M6 × 1.0	12						14
	PUSLD	16	M8 × 1.25	16						17
圆头型	20	25	M10 × 1.5	20	3	14	8	6	2	22
	PUSSH	25	M10 × 1.5	25						30
	PUSSM	30	M16 × 2.0	30						32
	PUSSL	32	M20 × 2.5	32	3.5	24	12	10	3.5	30
		36	M22 × 2.5	36						32

注：聚氨酯粘接在金属芯上。 注：聚氨酯随着时间的推移可能会变色，但对材质的特性并无影响。

真空发生器

真空吸盘

气动接头

气动配件

压头

浮动接头

连接类零件

电磁阀

手动阀

空气调理

气缸

流体控制阀

压力桶

点胶机