

Innenausbau

Erdung



Erdungsset KE

Zur Herstellung des erforderlichen äußeren Potenzialausgleiches bei lackierten Gehäusen der Serie

- KL
- AE
- TS

Für Anwendungsbereiche in der Gerätegruppe II, Kategorie 3, entsprechend der Richtlinie 94/9 EG-Anhang VIII, interne Fertigungskontrolle.

VE	Best.-Nr.
5 St.	9214.000



Erdungsset

für KL

Bestehend aus allen zur Deckelerdung erforderlichen Schrauben, Muttern, Kontaktscheiben und Erdungsband, Länge 250 mm, Querschnitt 4 mm².

VE	Best.-Nr.
5 St.	2570.100



Schutzleitersammelschiene

699 mm lange Schutzleitersammelschiene mit 42 vormontierten Schrauben, inkl. Anschlussschellen bis 6 mm² (feindrähtige Leiter), 10 mm² (eindrähtige oder mehrdrähtige Leiter) und Hauptanschlussschelle bis 35 mm².

VE	Best.-Nr.
1 St.	2364.000

Zubehör:

- Montagebügel, siehe Seite 623



Erdungsschiene, horizontal

für TS

Lieferumfang:

- Erdungsschiene aus E-Cu 57 nach DIN EN 12 163, DIN EN 13 601, 15 x 5 mm
- 20 Anschlusspunkte mit Schrauben M5
- 2 Erdungsanschlüsse 25 mm²
- 2 Isolatoren
- Inkl. Befestigungsmaterial

Länge mm	VE	Best.-Nr.
450	1 St.	7113.000