












# Übersicht Spannsätze und Schrumpfscheiben

Baureihe		Wellen- durch- messer ab	übertragbares Drehmoment	Flächen- pressung auf der Nabe	Selbst- zentrierend	Axiale Verschiebung der Nabe bei der Montage	Bauhöhe D2 / D			Baulänge			
							flach	mittel	hoch	kurz	mittel	lang	
Spannsätze	23350		8 mm	mittel	gering	ja	nein	X					X
	23351		19 mm	hoch	mittel	ja	ja			X		X	
	23352		19 mm	mittel	niedrig	ja	nein			X		X	
	23354		6 mm	mittel	niedrig	ja	ja		X			X	
	23356		19 mm	mittel	mittel	ja	ja			X		X	
	23358		19 mm	mittel	mittel	ja	nein			X		X	
	23360		19 mm	mittel	hoch	nein	nein			X		X	
	23362		25 mm	hoch	mittel	ja	ja			X			X
	23368		5 mm	niedrig	gering	ja	ja	X					X
Schrumpfscheiben	23380		14 mm	hoch	-	ja	nein		X				X
	23382		18 mm	hoch	-	ja	nein		X				X