


单轴机械手 丝杠型 CL135




直线运动部品

■M-电机内置




S(行程)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	510	560	610	660	710	760	810	860	910	960	1010	1060	1110	1160	1210	1260	1310	1360	1410	1460
C	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
N	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7
P	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16
重量(kg)	6.7	7.2	7.7	8.2	8.7	9.2	9.7	10.2	10.7	11.2	11.7	12.2	12.7	13.2	13.7	14.2	14.7	15.2	15.7	16.2

■BD-电机直接安装



S(行程)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	380	430	480	530	580	630	680	730	780	830	880	930	980	1030	1080	1130	1180	1230	1280	1330
C	70	120	170	20	70	120	170	20	70	120	170	20	70	120	170	20	70	120	170	20
N	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6
P	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16
重量(kg)	5.9	6.4	6.9	7.4	7.9	8.4	8.9	9.4	9.9	10.4	10.9	11.4	11.9	12.4	12.9	13.4	13.9	14.4	14.9	15.4

■BL-电机外置左侧



S(行程)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	390	440	490	540	590	640	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190	1240	1290	1340
C	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
N	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
P	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14
重量(kg)	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5

单轴机械手

直线模组

单轴组件

手动组件

防尘罩

导向轴

导向轴
支座

固定环

直线轴承

直线轴承
组件

微型
滚珠衬套

无油衬套
及组件

直线导轨

导轨配件

滚珠丝杠

丝杠支座

梯形丝杠
及支座

位置
显示器


抽屉导轨

线性滑轨

花键


单轴机械手 丝杠型 CL135

■BR-电机外置右侧



S(行程)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	390	440	490	540	590	640	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190	1240	1290	1340
C	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
N	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
P	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14
重量(kg)	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5

■BM-电机外置下方



S(行程)	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	390	440	490	540	590	640	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190	1240	1290	1340
C	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
N	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
P	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14
重量(kg)	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5

追加加工	传感器限位开关内置
指定方法	N
描述	● 传感器限位开关内置

单轴机械手

直线模组

单轴组件

手动组件

防尘罩

导向轴

导向轴
支座

固定环

直线轴承

直线轴承
组件

微型
滚珠衬套

无油衬套
及组件

直线导轨

导轨配件

滚珠丝杠

丝杠支座

梯形丝杠
及支座

位置
显示器

抽屉导轨

线性滑轨

花键