

TS System-Chassis 23 x 73 mm

Die Alternative zum TS System-Chassis 17 x 73 mm, siehe Seite 993, mit Lochung für Käfig-/Einsteckmutter anstelle der Schlitzlochung oben und unten. Einfach einhängen und sichern.

Einbaumöglichkeiten:



- am vertikalen TS Schrankprofil

Material:

Stahlblech, verzinkt, chromatiert

Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsschrauben.




Für die innere Montageebene

Für Schrankbreite/-tiefe mm	VE	Best.-Nr. TS
500	4 St.	8612.550
600	4 St.	8612.560
800	4 St.	8612.580
1000	4 St.	8612.500
1200	4 St.	8612.520

+ Zubehör:

Schrauben, siehe Seite 1011.
Einsteckmuttern, Käfigmuttern, siehe Seite 1010.



TS Montage-Chassis 45 x 88 mm

Direkt an den Innenflächen montiert (z. B. Dach) werden schwere Aufbauten abgestützt. Seitlich oder hinten montiert kann der Schrank damit sicher zur Maschine verschraubt werden. Das Doppelprofil mit 11 Lochreihen bietet viele zusätzliche Möglichkeiten für den Innenausbau.

Einbaumöglichkeiten:




- am vertikalen und horizontalen TS Schrankprofil

Material:

Stahlblech, verzinkt, chromatiert.




Lieferumfang:

Inkl. Befestigungsmaterial.



Für Schrankbreite/-tiefe mm	VE	Best.-Nr. TS
500	2 St.	8612.650
600	2 St.	8612.660
800	2 St.	8612.680

Seitliche Lochung



Für Schrankbreite/-tiefe mm	A	B	C
500	398	375	350
600	498	475	450
800	698	675	650