

工程塑料轴承 R型/平型




传送部品

选型指南

举例	型号	
	Code	D
	标准	
	GL71J	20
	GL67J	20

Code				材质			表面处理
无螺纹型	外螺纹型	内六角外螺纹型	长螺纹型	表面树脂	轴承	轴	轴
GL71SJ	GL72SJ	-	-	聚缩醛	相当于 SUS440C	相当于 SUS440C	-
GL71J	GL72J	GL73J	GL74J		SUJ2	SUJ2	铬酸盐光泽处理

R型



◆轴承精度 JIS B 1514 0级


型号		容许负载: N	d	R	W	M (粗牙螺纹)	L	ℓ	六角孔G	适用轴承
Code	D									
GL71SJ GL72SJ GL71J GL72J GL73J GL74J	19	78.4	6	5	6	6	8	1	2.5	696ZZ
	20				7					
	22				8					
	24				8					
	26	176	8	6	9	8	12	0.5	5	608ZZ
	30				1					
	35				1					
	40	245	10	6	12	8	12	2	6	6200ZZ
45										
50										

注: 因生产批次不同, 镀层颜色可能有所变化, 但镀层性质不变。

平型



Code				材质			表面处理
无扣环型				表面树脂	轴承	轴	轴
GL66SJ	GL67SJ	GL68SJ	-	聚缩醛	相当于 SUS440C	相当于 SUS440C	-
GL66J	GL67J	GL68J	GL69J		SUJ2	SUJ2	铬酸盐光泽处理



◆轴承精度 JIS B 1514 0级

型号		容许负载: N	d	W	M	L	ℓ	六角孔G	适用轴承
Code	D								
GL66SJ GL67SJ GL68SJ GL66J GL67J GL68J GL69J	13	29.4	4	5	-	-	-	-	L-1040ZZ
	14								5
	16								
	18								
	19	78.4	6	6	6	8	1	2.5	696ZZ
	20								
	22							5	
	24								
	26	176	8	6	8	12	2	6	608ZZ
	30								
	35								
	40	245	10	12	8	12	2	6	6200ZZ
	45								
	50								

注: 因生产批次不同, 镀层颜色可能有所变化, 但镀层性质不变。

输送机

同步带轮

免键
同步带轮

同步惰轮

同步带

链轮链条

滚轮

传送类
零件

平皮带

平皮带
滑轮

圆皮带

圆皮带
滑轮