



# Innenausbau

## Geräteböden zur Rahmenbefestigung



### Geräteboden, Festeinbau

**für TS, PC, IW**

**vorbereitet für Lüftererweiterungssatz**

Zur direkten Montage am vertikalen TS Schrankprofil. Einfach in 4 vorzumontierende Schrauben einhängen und fixieren.

**Belastbarkeit:**

- 40 kg Flächenlast, statisch

**Material:**

- Stahlblech

**Farbe:**

- RAL 7015

**Lieferumfang:**

- Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schränke <sup>1)</sup>		Aufstellfläche		Best.-Nr.
Breite mm	Tiefe mm	Breite mm	Tiefe mm	
600	600	507	550	<b>8800.900</b>
600	800	507	750	<b>8800.910</b>

<sup>1)</sup> Bei Schränken ohne Montageplatte



**Zubehör:**

- Lüftererweiterungssatz 7980.XXX, siehe Seite 438

### Schubladen-Wanne

**ausziehbar**

Für Schränke mit TS-Rahmenkonstruktion der Baureihe IW, PC.

Breite 600 mm und Tiefe 600 – 800 mm

Wannenhöhe: 83 mm

**Belastbarkeit:**

- 40 kg Flächenlast, statisch

**Material:**

- Stahlblech

**Farbe:**

- RAL 7035

**Lieferumfang:**

- Inkl. 2 Teleskopschienen

VE	Best.-Nr.
1 St.	<b>6902.700</b>