

定位零件

旋钮柱塞 加长型

选型指南


标准	举例	型号
		Code M
		ZS53A 8

螺纹	Code	旋钮	主体			销			弹簧	(锁紧螺帽)	
		材质	材质	表面处理	材质	硬度	表面处理	材质	材质	表面处理	
细牙	ZS53A	A2017 黑色阳极 氧化处理	SUM22	四氧化三铁 保护膜	S45C	50~60HRC	四氧化三铁 保护膜	SUS631J1	-	-	
	ZS53S								-	四氧化三铁保护膜	
	ZS53AE		-	-							
	ZS53SE		SUS303	-	SUS440C	45HRC~	-		SUS303	-	


注：M8、M8L的销硬度为40~45HRC。



无锁紧螺帽
ZS53A
ZS53AE



带锁紧螺帽
ZS53S
ZS53SE



型号		螺距 (细牙)	D	D1	S	B	La	L1	L2	L3	L4	SW1	SW2	R	负载(N)	
Code	M														min.	max.
	8	1	15	11.5	4	4	46	22	5	20	4	10	13	2	3	9
	8L				6		48									12
ZS53A	10	1	18	13.8	5	5	53	25	5	23	5	12	17	2.5	5	11.5
ZS53S	10L				8		56									16
ZS53AE	12	1.5	21	16.2	6	6	64.5	30	6	27	6	14	19	3	6.4	14.5
ZS53SE	12L				10		68.5									20
	16	1.5	26	21.9	7	8	80	38	8	34.5	8	19	24	4	7.14	18
	16L				12		85									25

kgf=N×0.101972

- 缓冲器
- 手动滑台
- 千分尺
旋钮
- 简易
调整组件
- 柱塞
- 肘夹
- 夹紧组件
- 定位导向
零件
- 精密
定位销
- 定位销
衬套