

调整螺丝组件 滚花旋钮型


code 5天发货 code 7天发货

选型指南

举例	型号	L
标准	Code M	DW14S 10 - 60



调整螺丝	Code	材质	硬度	表面处理	附件(一个螺帽)	
					材质	表面处理
细牙螺纹	DW14CBH	SCM435	40~45HRC	四氧化三铁保护膜	SS400	铬酸盐光泽处理
	DW14CNH	SUS410		无电解镀镍	相当于SUS304	-
粗牙螺纹	DW13CBH	SCM435		四氧化三铁保护膜	SS400	铬酸盐光泽处理
	DW13CNH	SUS410		无电解镀镍	相当于SUS304	-



型号 Code	M	L选择	M×螺距		B1	B2	A	ℓ	ℓ1	SR	Ba	(C)	T	
			细牙螺纹	粗牙螺纹										
细牙螺纹 DW14CBH DW14CNH DW14S	粗牙螺纹 DW13CBH DW13CNH DW13S	3	15 20 25	-	3×0.5	10	2	7	2	1.6	3	5.5	6.4	2.4
		4	15 20 25	4×0.5	4×0.7	10	2.5	7	2.5	1.6	4	7	8.1	3.2
		5	20 25 30 40	5×0.5	5×0.8	15	3	15	3	2	5	8	9.2	4
		6	20 25 30 40	6×0.75	6×1.0	15	4	15	4	2	6	10	11.4	5
		8	30 40 50 60	8×0.75	8×1.25	15	5	15	5	2.5	8	13	15	6.5
		10	30 40 50 60	10×1.0	10×1.5	20	6	25	5	3	10	17	19.6	8
12	40 50 60 80	12×1.0	12×1.75	20	8	25	6	3	12	19	21.9	10		

定位零件

缓冲器

手动滑台

千分尺
旋钮

简易
调整组件

柱塞

肘夹

夹紧组件

定位导向
零件

精密
定位销

定位销
衬套

