


氮气弹簧 反作用力指定型 · 头部安装选择型

选型指南


举例	型号	行程	N
标准	Code 形状	FQ14C A	- 50 - 300

Code	型号	材质				表面处理				使用气体	使用温度
		主体	活塞杆	挂钩	前端部	主体	活塞杆	挂钩	前端部		
FQ14C	反作用力指定型	STPG	SKS	SS	SS	黑色喷涂	陶瓷涂色	镀锌	镀锌	N2	-20°C~80°C




前端形状


A形



B形



C形



Code	型号		氮气反作用力(20°C) N 最大长度-5mm时	Lmax	最小长度+5mm时 氮气反作用力变化率	重量 (g)
	前端形状	行程				
FQ14C	A B C	40	N  20~400  指定单位10N	106	126%	48
		50		126		54
		60		146		60
		80		186		72
		100		226		83
		120		266		95
		150		326		112

圆线弹簧

拉簧

扭簧

矩形弹簧

扣环

平键

销子

磁铁

小零件

密封圈

垫圈

轴环

精密垫片

螺丝

螺母

垫圈