



Systemausbau

Innenausbau



Montage-Chassis 23 x 64 mm

Für variablen und individuellen Innenausbau des Schrankgerüsts auf der inneren Montageebene. Montage bündig zum Schrankrahmen. Dank zusätzlicher Montagehalterungen auch bei bereits eingebauter Montageplatte einsetzbar und vorbereitet für das individuelle Ablängen. Systemlochung an allen vier Seiten. Oben und unten mit Lochung für Käfigmutter zur Befestigung eigener Komponenten über metrische Schrauben.

Einbaumöglichkeiten:

- Auf innerer Montageebene am Schrankprofil
- Hochkant oder liegend zwischen zwei Chassis auf innerer Montageebene

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- 1 VE =
- 2 Montage-Chassis 23 x 64 mm
- 4 Montagehalterungen

Für Schrankbreite/-höhe/-tiefe mm	VE	Best.-Nr.
400	2 St.	8100.740
500	2 St.	8100.741
600	2 St.	8100.742
800	2 St.	8100.743

Gleitschiene VX

für Adapter-Profil 19" mit beidseitiger Befestigung

Montage zwischen dem vorderen und hinteren Adapter-Profil 19" bzw. Adapter-Stück 19".

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Für Schranktiefe mm	VE	Best.-Nr.
500	10 St.	8613.151
600	10 St.	8613.161
800	10 St.	8613.181

Gleitschiene VX

für Adapter-Profil 19" mit einseitiger Befestigung

Montage am Adapter-Profil 19".

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Verzinkt

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Länge mm	VE	Best.-Nr.
270	10 St.	4531.001