


钢珠\油嘴\刻度尺

code 5天发货 code 7天发货

选型指南

标准	钢珠	油嘴	型号	Code	No.	型号	Code	-	L	-	追加加工
			钢珠	KBLIJ	15	刻度尺	KMEPLS	-	200		
			油嘴	KGPA	2		KMEPLS	-	200	-	D

■钢珠



28等级标准 (JIS B1501) μm

直径偏差	max.	0.7
圆球度	max.	0.7
表面粗糙度	max.	0.05
同批产品相互间误差	max.	1.4

Code	尺寸	材质	等级	硬度	标准
KBLIJ	英寸	SUJ2	28	61~67HRC	JIS B1501
KBLMJ	毫米	SUJ2		61~67HRC	JIS B1501

米制

型号	SD (mm)
Code No.	
3	3
3.5	3.5
4	4
4.5	4.5
5	5
6	6
8	8

英制

型号	SD (英寸)
Code No.	
8	1\8
10	5\32
12	3\16
14	7\32
15	15\64
16	1\4
17	17\64
18	9\32
20	5\16
22	11\32
24	3\8
26	13\32

圆线弹簧

拉簧

扭簧 碟簧  
氮气弹簧

矩形弹簧

扣环

平键

销子

磁铁

小零件

密封圈

垫圈

轴环

精密垫片


螺丝

螺母  
垫圈


■油嘴




KGPA  
KGPAS



KGPB



KGPC



Code	型号	材质	表面处理
KGPA	直柱型	快削黄铜C3604BD	镀镍
KGPAS		SUS304	-
KGPB	67.5°型	快削黄铜C3604BD	镀镍
KGPC	90°型		

型号		d	H	L	B
Code	No.				
KGPA KGPAS	6A	M6×P0.75	14	5	7
	6A	M6×P1.0	14	5	7
	1	R(PT)1\8	18	8	10
	2	R(PT)1\4	23.5	10	14

型号		d	H	L	E	B
Code	No.					
KGPB	6	M6×P0.75	16	6.5	10	8
	6A	M6×P1.0	16	6	10	8
	1	R(PT)1\8	19	7	12.5	10
	2	R(PT)1\4	21	8	14.2	13


型号		d	H	L	E	B
Code	No.					
KGPC	6	M6×P0.75	16	6	10	8
	6A	M6×P1.0	16	6	10	8
	1	R(PT)1\8	20.5	7	12	10
	2	R(PT)1\4	21	8	12.5	13

■刻度尺




Code			宽度	材质
零点左端	零点右端	零点中央		
KMEPLSH	KMEPRSH	KMEPCSH	8mm	SUS304
KMEPLS	KMEPRS	KMEPCS	12mm	


●零点左端



●零点右端



●零点中央



零点位置	B (宽度)	型号	L (选择)	T (厚度)
		Code		
左端	8	KMEPLSH	100 200	0.5
	12	KMEPLS	100 200	
右端	8	KMEPRSH	100 200	
	12	KMEPRS	100 200	
中央	8	KMEPCSH	300	
	12	KMEPCS		

追加加工	刻度尺附带胶带
指定方法	-D
描述	刻度尺背面附带胶带