

## Balgsauggreifer NBR (rund)

### SAB 80 NBR-60 G1/4-AG

Artikel-Nr.:10.01.06.00806

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00806>

Startseite > Vakuumtechnik für die Automation > Vakuum-Komponenten > Vakuum-Sauggreifer > Sauggreifer für Blechhandhabung >

Balgsauggreifer SAB (1,5 Falten) > SAB 80 NBR-60 G1/4-AG

## Balgsauggreifer (rund) für höchste Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen



Baugröße: 80

Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR


Werkstoffhärte: 60 °Sh

Vakuumschluss: G1/4"-AG

Nippelwerkstoff: Aluminium

Faltenanzahl: 1.5

## Konstruktionsdaten



Attribut	Wert
dn	6 mm
D1	63,6 mm
Dmax(S)	89 mm
Ds	81,1 mm
G1	G1/4"-AG
H	49,9 mm
LG1	10 mm
SW1	22 mm
Z (Hub)	22,1 mm

# Balgsauggreifer NBR (rund)

## SAB 80 NBR-60 G1/4-AG

Artikel-Nr.:10.01.06.00806

<https://www.schmalz.com/10.01.06.00806>



### Technische Daten

Attribut	Wert
Saugkraft	135 N
Abreißkraft	221 N
Querkraft	145 N
Querkraft geölte Oberfläche	140 N
Volumen	67,6 cm <sup>3</sup>
Werkstückradius min. (konvex)	75 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d	6 mm
Baugröße	80
Saugerwerkstoff	Nitrilkautschuk NBR
Materialhärte [Shore A]	60 Shore A
Gewicht	72,1 g
Produktfamilie	SAB
Faltenanzahl	1,5

Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben  
Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m