


Zg. unvollständig vermasst, nur gültig mit dxf/dwg/CATPart/CATDrawing

Allgemeintoleranz (Länge, Winkel, Rundung): mittel

Sichtfläche 





Abwicklung:
575.869mm

sichtbare Breite :
272.2mm

	0.2	0.2	EN AW6060 T66
Status	R innen	R aussen	Werkstoff

Akt.	Folg.	a) b) c)	Für die technischen Unterlagen behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese technische Unterlage weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden. Sie darf durch den Empfänger oder Dritte auch nicht in anderer Weise missbräuchlich verwendet werden.
------	-------	----------------	--

Massstab 1:1 A4	Gezeichnet	msie	22.07.11
	Geprüft		
 	SAP	273809	
	ersetzt	-	

Steckdeckel 208x25

SFS unimarket

Engineering
Nefenstrasse 30
9435 Heerbrugg
+41 71 727 6060

10144-116-00