

## SERIE 63

### RUOTE CON RIVESTIMENTO IN VULKOLLAN® E NUCLEO IN ACCIAIO



#### Descrizione ruota

Ruota in Vulkollan®, durezza 93 +/- 2 Shore A, ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, alta resistenza ad usura e lacerazione. Nucleo in acciaio forgiato.

#### Organi di rotolamento

Il mozzo è ottenuto tramite stampaggio e successiva tornitura ed è sede per cuscinetti a sfera serie Z. E' disponibile anche privo di cuscinetti.

**Diametri disponibili: 100-250 mm**

**Portate: 250-1500 daN**

### Abbinamenti a supporti rotanti, fissi e rotanti con freno



#### Supporti leggeri tipo NL

Portata massima 400 daN – diametri disponibili 80-300 mm  
Attacco a piastra e a foro passante.  
Abbinabili a freno con azionamento anteriore e freno esagonale



#### Supporti medi tipo M

Portata massima 500 daN – diametri disponibili 150-200 mm  
Attacco a piastra. Abbinabili a freno registrabile con azionamento anteriore



#### Supporti pesanti tipo P

Portata massima 750 daN – diametri disponibili 80-200 mm  
Attacco a piastra. Abbinabili a freno con azionamento anteriore e freno posteriore.



#### Supporti extra-pesanti tipo EP

Portata massima 1600 daN – diametri disponibili 100-250 mm  
Attacco a piastra. Abbinabili a freno registrabile con azionamento posteriore

### Impieghi

#### Ambienti di utilizzo

Idonea all'impiego in ambienti con presenza di agenti atmosferici, alcoli e glicoli; se ne sconsiglia l'utilizzo in ambienti con presenza di acidi organici e minerali, soluzioni basiche e vapore saturo..

Temperature di impiego: da -20 °C a +80 °C

#### Pavimentazioni



#### Movimentazione

