

Luft/Wasser-Wärmetauscher

Wandanbau, Nutzkühlleistung 500 W, wasserführende Teile V4A (1.4571)

Best.-Nr. SK	3363.504 ¹⁾	3363.104 ¹⁾	Seite
Temperaturregelung (werkseitige Einstellung +35°C)	e-Comfortcontroller	■	–
	Basiscontroller	–	■
Nutzkühlleistung	L 35 W 10, 400 l/h	500 W	
Bemessungsbetriebsspannung Volt, Hz	230, 1~, 50/60		
Externer Trafo	–	–	
Abmessungen mm	B x H x T	280 x 550 x 120	

Bemessungsstrom max.	0,17 A/0,18 A
Vorsicherung T	4,0 A
Kühlmedium	Wasser (Spezifikation siehe Internet; Bedienungsanleitung)
Wasservorlauftemperatur	+1°C bis +30°C
Zulässiger Betriebsdruck p. max.	1 bis 10 bar
Betriebstemperatur- und Einstellbereich	+1°C bis +70°C
Schutzart nach EN 60 529	IP 55 ²⁾
Einschaltdauer	100 %
Anschlussart	Steckbare Anschlussklemmleiste
Wasseranschluss	Schnellverschlussstechnik ³⁾
Gewicht	12 kg
Luftleistung des Ventilators (freiblasend)	270/320 m³/h

Zubehör	VE			
Türpositionsschalter	1 St.	4127.010	4127.010	684
SK-BUS-System	1 St.	3124.100	–	477
Schnittstellenkarte	1 St.	3124.200	–	477
Kondensatschlauch	1 St.	3301.612	3301.612	485
Abgleichventil	1 St.		siehe Seite 486	

¹⁾ Lieferzeit auf Anfrage.

²⁾ IP 65 auf Anfrage möglich.

³⁾ Gewindeadapter für Schnellverschluss auf Anfrage.

Sonderspannungen auf Anfrage möglich. Technische Änderungen vorbehalten.

Wandanbau, Nutzkühlleistung 750 W, wasserführende Teile V4A (1.4571)

Best.-Nr. SK	3364.504 ¹⁾	3364.104 ¹⁾	Seite
Temperaturregelung (werkseitige Einstellung +35°C)	e-Comfortcontroller	■	–
	Basiscontroller	–	■
Nutzkühlleistung	L 35 W 10, 400 l/h	750 W	
Bemessungsbetriebsspannung Volt, Hz	230, 1~, 50/60		
Externer Trafo	–	–	
Abmessungen mm	B x H x T	280 x 550 x 120	

Bemessungsstrom max.	0,2 A/0,19 A
Vorsicherung T	4,0 A
Kühlmedium	Wasser (Spezifikation siehe Internet; Bedienungsanleitung)
Wasservorlauftemperatur	+1°C bis +30°C
Zulässiger Betriebsdruck p. max.	1 bis 10 bar
Betriebstemperatur- und Einstellbereich	+1°C bis +70°C
Schutzart nach EN 60 529	IP 55 ²⁾
Einschaltdauer	100 %
Anschlussart	Steckbare Anschlussklemmleiste
Wasseranschluss	Schnellverschlussstechnik ³⁾
Gewicht	15 kg
Luftleistung des Ventilators (freiblasend)	270/320 m³/h

Zubehör	VE			
Türpositionsschalter	1 St.	4127.010	4127.010	684
SK-BUS-System	1 St.	3124.100	–	477
Schnittstellenkarte	1 St.	3124.200	–	477
Kondensatschlauch	1 St.	3301.612	3301.612	485
Abgleichventil	1 St.		siehe Seite 486	

¹⁾ Lieferzeit auf Anfrage.

²⁾ IP 65 auf Anfrage möglich.

³⁾ Gewindeadapter für Schnellverschluss auf Anfrage.

Sonderspannungen auf Anfrage möglich. Technische Änderungen vorbehalten.