




Typ 1.2-772



Präzisionsrohrstutzen

Precision pipe socket

Konstruktion/Werkstoff Construction/Material

Präzisions-Rohrstutzen für Schneidring-
Verschraubung nach DIN 3861
Stahl oder Edelstahl
1.4541 bzw. 1.4571

*Precision pipe socket for cutting ring union
to DIN 3861
steel or stainless steel
1.4541 or 1.4571*

geschweißt

welded

Identnummer / Ident. number	Werkstoff / material	zul. Betriebstemperatur / permissible working temperature
1.2-7720	Stahl / steel	300 °C
1.2-7724	Edelstahl 1.4541 / stainless steel	550 °C
1.2-7725	Edelstahl 1.4571 / stainless steel	550 °C

DN	6	8	10	12	16	20	25	32	40
d mm	8	10	12	15	18	22	28	35	42
s mm	1	1,5	1,5	2	1,5	2	2	2	3
a mm	28	30	30	32	32	36	40	45	45
G ca. kg	0,02	0,02	0,03	0,04	0,04	0,06	0,10	0,14	0,18

**Bei Bedarf bitte Überwurfmutter und
Schneidring separat mitbestellen
(werden lose mitgeliefert).**

***Union nuts and cutting rings may be
ordered seperately to be delivered loose.***

Andere Werkstoffe auf Anfrage.

Please enquire as to other materials.

Bei Bestellung bitte angeben:

Armaturentyp, Werkstoffkombination,
Anschluß- bzw. Gewindegröße, Nennweite (DN),
Betriebsdruck und -temperatur

When ordering, please specify:

*fitting type, materials used
connection or thread size, nominal width (DN),
working pressure and temperature*

Technische Werte sind Richtwerte ohne Gewähr.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

*Technical values are standard without guarantee.
Technical alterations and errors reserved.*