




Typ 1.2-753



3-teilige Verschraubung mit Innengewinde

3-part union with female thread

Konstruktion/Werkstoff Construction/Material

konisch dichtend mit 24° Kegelwinkel,
passend zu Bohrungsform W nach
DIN 3861 L, mit Whitworth-Rohrgewinde
nach **DIN 2999 (ISO 7/1)**

Edelstahl
oder Messing

geschweißt oder hartgelötet

conical seal with 24° cone angle,
conforming to bore pattern W to
DIN 3861 L, with Whitworth-pipe thread
to **DIN 2999 (ISO 7/1)**

stainless steel
or brass

welded or hard soldered

Identnummer / Ident. number	Werkstoff / material	zul. Betriebstemperatur / permissible working temperature
1.2-7535	Edelstahl / stainless steel	550 °C
1.2-7537	Messing / brass	250 °C

DN	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	
d	Rp¼	Rp¼	Rp½	Rp½	Rp½	Rp¾	Rp1	Rp1¼	Rp1½	Rp2	
a	mm	43	44	47	52	53	60	66	71	75	83
s	mm	17	19	22	27	32	36	41	50	60	70
G ca.	kg	0,05	0,06	0,08	0,13	0,16	0,21	0,31	0,48	0,61	0,81

Andere Werkstoffe auf Anfrage.

Bei Bestellung bitte angeben:

Armamentyp, Werkstoffkombination,
Anschluß- bzw. Gewindegröße, Nennweite (DN),
Betriebsdruck und -temperatur

Technische Werte sind Richtwerte ohne Gewähr.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Please enquire as to other materials.

When ordering, please specify:

fitting type, materials used
connection or thread size, nominal width (DN),
working pressure and temperature

Technical values are standard without guarantee.
Technical alterations and errors reserved.