




Typ 1.2-758



3-teilige Verschraubung mit Anschweißende

3-part union with welding socket piece

Konstruktion/Werkstoff Construction/Material

konisch dichtend mit 24° Kegelwinkel,
passend zu Bohrungsform W nach
DIN 3861 L, mit Anschweißende,
Rohrabmessung nach ISO
Edelstahl

conical seal with 24° cone angle,
conforming to bore pattern W to
DIN 3861 L, with welding socket piece, pipe
dimensions to ISO
stainless steel

geschweißt

welded

Identnummer / Ident. number	Werkstoff / material	zul. Betriebstemperatur / permissible working temperature
1.2-7585	Edelstahl / stainless steel	550 °C

DN	6	8	10	12	16	20	25	32	40	50	
d	10,2	13,5	17,2	21,3	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	
a	mm	45	47	49	52	53	61	65	70	74	83
s	mm	17	19	22	27	32	36	41	50	60	70
G ca.	kg	0,04	0,05	0,07	0,11	0,13	0,23	0,29	0,44	0,64	1,01

Andere Werkstoffe auf Anfrage.

Please enquire as to other materials.

Bei Bestellung bitte angeben:

Armaturentyp, Werkstoffkombination,
Anschluß- bzw. Gewindegröße, Nennweite (DN),
Betriebsdruck und -temperatur

When ordering, please specify:

fitting type, materials used
connection or thread size, nominal width (DN),
working pressure and temperature

Technische Werte sind Richtwerte ohne Gewähr.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Technical values are standard without guarantee.
Technical alterations and errors reserved.