


Schneidstempel

Cutting punches

Poinçons de découpe



4

**SN1830D-HSS-
SN1830D-ASP-**

Mat.: HSS (1.3343)/DIN 9861 D
Mat.: ASP 23/DIN 9861 D

SN1830D-HSS-d1-L1
SN1830D-ASP-d1-L1



* nicht in Material D-ASP lieferbar
can not be delivered in material D-ASP
ne peut pas être livré en matériel D-ASP

** in Material D-ASP nur in der
Länge 100 lieferbar
can only be delivered in material
D-ASP in length 100
peut seulement être livré en
matériel D-ASP en longueur 100

*** in Material D-ASP nur in den
Längen 71 + 100 lieferbar
can only be delivered in material
D-ASP in lengths 71 + 100
peut seulement être livré en
matériel D-ASP en longueurs 71 + 100

d1	L1	d2	h	r	d1	L1	d2	h	r
0,5*	71 / 80	0,9	0,55	0,2 +0,2	3,7	71 / 80 /	5,5	1,63	0,6 +0,4
0,6*		1,1	0,63		3,8	100	5,0	1,54	
0,7		1,3	0,72		3,9		5,0	1,45	
0,8		1,4	0,92		4,0		5,5	1,80	
0,9		1,6	1,01		4,1		5,5	1,71	
1,0		1,8	1,19	0,4 +0,3	4,2		5,5	1,63	
1,1		1,8	1,11		4,3		5,5	1,54	
1,2		2,0	1,19		4,4		5,5	1,45	
1,3		2,0	1,11		4,5		6,0	1,80	
1,4		2,2	1,19		4,6		6,0	1,71	
1,5		2,2	1,11		4,7		6,0	1,63	
1,6		2,5	1,28		4,8		6,0	1,54	
1,7		2,5	1,19		4,9		6,0	1,45	
1,8		2,8	1,37		5,0		6,5	1,80	
1,9		2,8	1,28		5,1		6,5	1,71	
2,0		3,0	1,37	0,4 +0,4	5,2		6,5	1,63	
2,1		3,2	1,45		5,3		6,5	1,54	
2,2		3,2	1,37		5,4		6,5	1,45	
2,3		3,5	1,54		5,5		7,0	1,80	
2,4		3,5	1,45		5,6		7,0	1,71	
2,5		3,5	1,37		5,7*		7,0	1,63	
2,6		4,0	1,71		5,8		7,0	1,54	
2,7		4,0	1,63		5,9		7,0	1,45	
2,8		4,0	1,54		6,0		8,0	2,23	1,0 +0,5
2,9		4,0	1,45		6,1**		8,0	2,15	
3,0	71 / 80 /	4,5	1,80	0,6 +0,4	6,2**		8,0	2,06	
3,1	100	4,5	1,71		6,3*		8,0	1,97	
3,2		4,5	1,63		6,4**		8,0	1,89	
3,3		4,5	1,54		6,5		9,0	3,17	
3,4		4,5	1,45		7,0		9,0	2,73	
3,5		5,0	1,80		7,5		10,0	3,17	
3,6		5,0	1,71		8,0		10,0	2,73	

SN1830D-HSS- / SN1830D-ASP-



	d1	L1	d2	h	r	d1	L1	d2	h	r
* nicht in Material D-ASP lieferbar can not be delivered in material D-ASP ne peut pas être livré en matériel D-ASP	8,5	71 / 80 /	11,0	3,17	1,0 ^{+0,5}	14,5*	71 / 80 /	17,0	3,67	1,5 ^{+0,5}
	9,0	100	11,0	2,73		15,0	100	17,0	3,23	
** in Material D-ASP nur in der Länge 100 lieferbar can only be delivered in material D-ASP in length 100 peut seulement être livré en matériel D-ASP en longueur 100	9,5***		12,0	3,17		15,5*		18,0	3,67	
	10,0		12,0	2,73		16,0		18,0	3,23	
	10,5**		13,0	3,17		16,5**		19,0	3,67	
	11,0		13,0	2,73		17,0		19,0	3,23	
	11,5*		14,0	3,17		17,5		20,0	3,67	
*** in Material D-ASP nur in den Längen 71 + 100 lieferbar can only be delivered in material D-ASP in lengths 71 + 100 peut seulement être livré en matériel D-ASP en longueurs 71 + 100	12,0		14,0	2,73		18,0		20,0	3,23	
	12,5**		15,0	3,17		18,5		21,0	3,67	
	13,0		15,0	2,73		19,0		21,0	3,23	
	13,5*		16,0	3,67	1,5 ^{+0,5}	19,5		22,0	3,67	
	14,0		16,0	3,23	20,0		22,0	3,23		

4

Schneidstempel

Cutting punches

Poinçons de découpe



**SN1830C-HSS-
SN1830C-ASP-**

Mat.: HSS (1.3343)/DIN 9861 C

Mat.: ASP 23/DIN 9861 C

SN1830C-HSS-d1-L1
SN1830C-ASP-d1-L1



X* — Stufung in mm
— graduation in mm
— progression en mm

d1	L1	d2	d3	X* (d1)	h	r
0,5 - 0,9	71 / 80	3,0	2	0,1	1,37	0,4 ^{+0,3}
1,0 - 1,5		3,0	2		1,37	0,4 ^{+0,3}
1,6 - 2,2		4,5	3		1,80	0,6 ^{+0,4}
2,3 - 2,9		4,5	3		1,80	0,6 ^{+0,4}