

SERIE 64

RUOTE CON RIVESTIMENTO IN POLIURETANO "TR" E NUCLEO IN GHISA



Descrizione ruota

Ruota in poliuretano "TR", durezza 95 +/- 3 Shore A, ottime caratteristiche di scorrevolezza ed elasticità, alta resistenza ad usura e lacerazione.
Nucleo in ghisa meccanica.

Organi di rotolamento

Il mozzo è ottenuto di fonderia ed è sede per cuscinetti a sfera serie Z.
E' disponibile anche privo di cuscinetti.

Diametri disponibili: 80-400 mm

Portate: 280-2800 daN

Abbinamenti a supporti rotanti, fissi e rotanti con freno



Supporti leggeri tipo NL

Portata massima 400 daN – diametri disponibili 80-300 mm
Attacco a piastra e a foro passante.
Abbinabili a freno con azionamento anteriore e freno esagonale



Supporti medi tipo M

Portata massima 500 daN – diametri disponibili 150-200 mm
Attacco a piastra. Abbinabili a freno registrabile con azionamento anteriore



Supporti pesanti tipo P

Portata massima 750 daN – diametri disponibili 80-200 mm
Attacco a piastra. Abbinabili a freno con azionamento anteriore e freno posteriore.



Supporti extra-pesanti tipo EP

Portata massima 1600 daN – diametri disponibili 100-250 mm
Attacco a piastra. Abbinabili a freno registrabile con azionamento posteriore



Supporti elettrosaldati tipo EE MHD – EE HD – EE EHD

Portata massima 3500 daN – diametri disponibili 100-400 mm
Attacco a piastra. Abbinabili a freno registrabile con azionamento posteriore

Supporti elettrosaldati gemellati tipo EEG MHD – EEG HD – EEG EHD

Portata massima 3500 daN – diametri disponibili 100-250 mm
Attacco a piastra.

Impieghi

Ambienti di utilizzo

Idonea all'impiego in ambienti con presenza di agenti atmosferici, alcoli e glicoli; se ne sconsiglia l'utilizzo in ambienti con presenza di acidi organici e minerali, soluzioni basiche e vapore saturo.

Temperature di impiego: da -20 °C a +80 °C

Pavimentazioni



Movimentazione

